


かみつぶし

※つぶすタイプとネジ式・プッシュ式タイプがあります。専用ヤットコ・ドライバーをお使いください。

品 番		サイズ (外径× 穴径×長さ)	色	価 格	画 像	使 い 方	
KAMI-045		1.2mm× 0.45mm× 1.1mm	ロジウム 金メッキ	約100ヶ		クラスプ ワイヤーを引っ張り、ゆるまないようにしてかみつぶしを専用ヤットコでつぶします。	
KAMI-06		1.45mm× 0.6mm× 1.2mm	ロジウム 金メッキ	約100ヶ			
KAMI-06P		1.2mm× 0.6mm× 1.2mm	ロジウム 金メッキ	約50ヶ			
KAMI-08		1.6mm× 0.8mm× 1.2mm	ロジウム 金メッキ	約100ヶ			
KAMI-10		2.0mm× 1.0mm× 1.8mm	ロジウム 金メッキ	約100ヶ			
FPC-29		1.9mm× 1.0mm× 1.5mm	ロジウム	約500ヶ			
FPC-35			金メッキ				
KAMI-1.2T (タル型)		2.0mm× 1.2mm× 2.2mm	ロジウム 金メッキ	約500ヶ			
KAMI-1.7		3.0mm× 1.7mm× 2.0mm	ロジウム 金メッキ	約500ヶ			
KAMI-2.0		5.0mm× 2.0mm× 4.0mm	ロジウム 金メッキ	約200ヶ			
KAMI-05H	平行穴 かみつぶし	2.0mm× 0.5mm× 2.0mm	ロジウム 金メッキ	約50ヶ		特殊なかみつぶしなので、くわしくは別紙『かみつぶしの使い方』をご参照ください。	
	KAMI-07J	十字穴 かみつぶし	2.0mm× 0.7mm× 1.85mm	ロジウム 金メッキ			約50ヶ
	KAMI-10J	十字穴 かみつぶし	2.5mm× 1.0mm× 2.2mm	ロジウム 金メッキ			約50ヶ
ネジ式	A7-8		3.0mm× 0.9mm× 3.0mm 推奨ワイヤロープ0.36mm	ロジウム 金メッキ	50ヶ		専用ドライバーでネジを締めて留めます。
	A7-9		3.5mm× 1.0mm× 3.5mm 推奨ワイヤロープ0.4mm	ロジウム 金メッキ	50ヶ		
	A7-10		3.5mm× 1.2mm× 3.5mm 推奨ワイヤロープ0.5mm	ロジウム 金メッキ	50ヶ		
	A7-11		3.5mm× 1.2mm× 3.5mm 推奨ワイヤロープ0.5mm	ロジウム 金メッキ	50ヶ		
	AMR-2 鏡面	3.0φ	3.0mm× 0.9mm× 3.0mm	ロジウム 金メッキ	50ヶ		
		3.5φ	3.5mm× 1.0mm× 3.5mm	ロジウム 金メッキ	50ヶ		
プッシュ式	NEW 六角ツブシカン		3.0mm× 0.9mm× 3.0mm	ロジウム 金メッキ	1ヶ		専用ヤットコでピンを押し込んで留めます。
	NEW ツブシカン GI-P	最小	2.5mm× 0.8mm × 1.5mm	ロジウム	1ヶ		
		小	2.7mm× 0.9mm× 1.8mm	ロジウム			
		中	3.0mm× 1.0mm× 2.0mm	ロジウム			
		大	4.0mm× 1.5mm× 2.4mm	ロジウム			
	A7-12		3.1mm× 0.8mm× 2.0mm	ロジウム 金メッキ	1ヶ		

シリコンパッキン ※珠のキズや糸切れを防ぎ、しなやかなカーブをつくります。

品 番	サイズ (外径× 穴径×長さ)	色	価 格	画 像	使 い 方	
A7-1	2.0mm× 0.8mm× 0.6mm	透明	2,000ヶ		シリコンパッキンを 間に入れる クラスプ パールネックレス 	
A7-2		乳白色	2,000ヶ			
A7-3	1.7mm× 0.6mm× 0.75mm	白	2,000ヶ			
A7-4		透明	2,000ヶ			
SPK-5-17	1.68mm× 0.64mm× 0.52mm	白	2,000ヶ			
SPK-5-115(ケシ用)	1.15mm× 0.4mm× 0.5mm	白	500ヶ			
SPK-6-17	1.7mm× 0.6mm× 0.75mm	黒	2,000ヶ			
SPK-6-22	2.2mm× 0.6mm× 0.85mm	黒	1,000ヶ			
SPK-6-30	3.0mm× 1.0mm× 1.0mm	黒	1,000ヶ			
SPK-8-17	1.68mm× 0.64mm× 0.52mm	透明	2,000ヶ			
SPK-8-22	2.2mm× 0.6mm× 0.85mm	透明	1,000ヶ			
SPK-8-30	3.0mm× 1.0mm× 1.0mm	透明	1,000ヶ			
SPK-8-115(ケシ用)	1.15mm× 0.4mm× 0.5mm	透明	500ヶ			
SPG-6-17 高引裂シリコン 亀裂が入っても切れにくい	1.7mm× 0.6mm× 0.75mm	黒	1,000ヶ			

＜注意＞かぶれ等、皮膚に異常を感じた時はご使用を止め、速やかに専門医にご相談下さい。

商品写真はほぼ実物大の大きさです。

MEMO