

C-MOVE SV ワンタッチ式クラスプ

1連用のみ

部分つや消しロジュームメッキ  CMD-258HA	部分つや消し金色メッキ  CMD-258HAG	部分つや消し黒メッキ  CMD-258BK
--	--	--

＼ブラックメッキ／
小ロット(20個～)にて承ります。

特殊メッキ仕上げ

ピンクゴールド  CMD-258HAPG

装着方法

クラスプにプラグをそのまま
差し込むと(カチッ)という音がして止まります

＼ピンクゴールドメッキ／
小ロットOK!
20個から承ります。



脱着方法

クラスプを人差し指と親指でつかみ、親指の腹で
クラスプを押すと、簡単にはずれます。



部分つや消しロジュームメッキ

 CMD-259HA	 CMD-261HA	 CMN-6259HA	 CMR-6038HA
--	--	---	--

SV マルチクラスプ (1・2連用)

部分つや消しロジュームメッキ  CMM-6179HA	部分つや消し金色メッキ  CMM-6179HAG	部分つや消し黒メッキ  CMM-6179BK
--	--	--

＼ブラックメッキ／
小ロット(20個～)にて承ります。



特殊メッキ仕上げ

ピンクゴールド  CMM-6179HAPG
--

＼ピンクゴールドメッキ／
小ロットOK! 20個から承ります。

裏面



表裏なしの
クラスプ



↑ この部分を押し
プラグが外れます

部分つや消しロジュームメッキ

 CMM-339HA 1・2・3連	 CMM-6180HA 1・2連	 CMM-671HA 1・2・3連	 CMM-340HA 1・2・3連
--	---	--	---

SV ワンタッチ式クラスプ

つや消し  CMT-704HA	部分つや消し  CMT-708HA	部分つや消し  CMT-710HA	部分つや消し  CMT-717HA	鏡面仕上げ  CMT-713HA
つや消し  CMT-704AG	部分つや消し  CMT-708HAG	部分つや消し  CMT-710HAG	部分つや消し  CMT-717HAG	鏡面仕上げ  CMT-713HAG

<注意>かぶれ等、皮膚に異常を感じた時はご使用を止め、速やかに専門医にご相談下さい。

商品写真はほぼ実物大の大きさです。



《製造・販売元》株式会社セベル・ピコ
〒124-0013 東京都葛飾区東立石2-19-6
TEL:03-3694-8222 FAX:03-3694-8223



オンラインショップからも商品を購入できます。

セベルピコ e-shop

検索

Follow us
<https://www.seberu-pico.com/e-shop/>